

## Accu-klopboorschroefmachine, Type: GSB18V45



### Bestelgegevens

Bestelnummer	070105 GSB18V45
GTIN	4059952635699
Artikelklasse	03B

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**Bosch accu-klopboorschroefmachine** voor de zwaarste schroef-, boor- en klopboortoepassingen.

- **Electronic Cell Protection (ECP) beschermt de accu tegen oververhitting en diepe ontlading.**
- **Electronic Motor Protection (EMP) beschermt de motor tegen overbelasting.**
- **Mechanische, meertraps draaimomentuitschakeling.**
- **Praktische riemclip (niet bij 070104).**
- **Geïntegreerd led-licht, weergave van de acculaadtoestand.**
- **Snelspanboorhouder.**

Robuuste accus Schroefmachine met krachtige motor.

#### Levering:

Inclusief 2x 18V / 3,0 Ah Li-ion-accu, lader en L-BOXX.

#### Opmerking:

Bijbehorende reserveaccu's en laders vindt u vanaf nr. 073851 en 073866.

### Technische beschrijving

Maximale vibratie volgens EN met klopboorfunctie	12,2 m/s <sup>2</sup>
--	-----------------------

Maximaal draaimoment hard	45 Nm
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Bosch 18 V
Maximale spiraalboor-Ø in hout	35 mm
Fabrikantnummer	GSB 18V-45
Maximale vibratie volgens EN zonder klopb oorfunctie	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Maximaal toerental 1e versnelling	0 - 500 min <sup>-1</sup>
Maximale spiraalboor-Ø in staal	10 mm
Accucapaciteit	3 Ah
Accutype	Lithium-ion
Verpakking	Systeemkoffer (L-Boxx)
Maximale spiraalboor-Ø in beton	10 mm
Maximaal draaimoment zacht	21 Nm
Energievoorziening	Netvoeding
Gewicht	1 kg
Motortype	Borstelloze motor
Aantal inbegrepen accu's	2
Snelspanhouder spanbereik	1,5 - 13 mm
Maximaal toerental 2e versnelling	1900 min <sup>-1</sup>
Typisch gebruik	Medium
Accuspanning	18 V
Producttype	Klopboorschroefmachine