

Accu-boorschroefmachine, Type: GSR18V45



Bestelgegevens

Bestelnummer	070243 GSR18V45
GTIN	4059952635675
Artikelklasse	03B

Omschrijving

Uitvoering:

- **Compacte, krachtige accu-boorschroefmachines, rechts-/linksom draaiend.**
- **Led-licht voor verlichting van het werkgebied en weergave van het acculadingsniveau.**
- **Draaimomentinstelling met meerdere standen voor precies schroeven.**
- **Elektronische toerentalregeling voor precies aanboren en schroeven.**
- **Softgrip.**

Uitstekende ergonomie en aangenamer te hanteren door **compact design**. **Motorrem** om precies te werken.

Levering:

Inclusief 2x Li-ion-accu's, lader, L-BOXX.

Opmerking:

Bijbehorende reserveaccu's, startersets en laders vindt u vanaf nr. 073851 en nr. 073863–073867.

Technische beschrijving

Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Bosch 18 V
Accutype	Lithium-ion

Energievoorziening	Netvoeding
Aantal inbegrepen accu's	2
Maximaal draaimoment zacht	21 Nm
Maximale spiraalboor-Ø in hout	35 mm
Typisch gebruik	Medium
Accuspanning	18 V
Maximale spiraalboor-Ø in staal	10 mm
Fabrikantnummer	GSR 18V-45
Toerentalbereik 1e stand	0 - 500 min ⁻¹
Verpakking	Systeemkoffer (L-Boxx)
Snelspanhouder spanbereik	1,5 - 13 mm
Gewicht	0,9 kg
Accucapaciteit	3 Ah
Motortype	Borstelloze motor
Maximale vibratie volgens EN	<2,5 m/s ²
Toerentalbereik 2e stand	0 - 1900 min ⁻¹
Maximaal draaimoment hard	45 Nm
Producttype	Boorschroefmachine
USP1	18V, 4-polige DC-motor
USP2	Snelspanhouder-spanbereik 1,5-13, met 2 accu's, in L-Boxx