



Servicekoffer verrijdbaar, Type: 1



Bestelgegevens

Bestelnummer	692947 1
GTIN	4067263117155
Artikelklasse	62G

Omschrijving

Uitvoering:

De stoot-, temperatuur- en zuurbestendige kofferschalen zijn met elkaar verbonden door middel van een stabiel aluminium frame met geïntegreerde klapsloten en kofferdeksel-vergrendeling. Met rubbergecoate handgreep.

Binnenuitvoering:

1 Gereedschapsblad met 20 insteekvakken, 16 rubberen insteeklussen en 1 vak voor klein materiaal. 1 Indeelbare bodemschaal incl. gereedschapsblad met 8 insteekvakken en 6 rubberen insteeklussen als afdekplaat.

Met wieltjes.

Opmerking:

Cijferslot als alternatief verkrijgbaar onder nr. 692926 gr. 2.

Technische beschrijving

Binnenmaat hoogte	190 mm
Gewicht	5,15 kg
Binnenmaat lengte	445 mm

Binnenmaat breedte

315 mm