

Garant**Stiftfrees GARANT Master Uni – middel, HM, Type: C1225****Bestelgegevens**

Bestelnummer	543220 C1225
GTIN	4067263117292
Artikelklasse	51D

Omschrijving**Uitvoering:**

Dankzij de optimale spaanvorming (geen spitse spanen) wordt een hoge oppervlaktekwaliteit verkregen bij ruw- en nafreesbewerkingen.

- **Hoge materiaalafname.**
- **Rustige loop.**
- **Geringe warmtebelasting, hoge standtijd, verbeterde spaanafvoer.**
- **Op staal, RVS, aluminium universeel toepasbaar.**

GARANT#stiftfreesen worden vervaardigd van hoogwaardige hardmetaalsoorten met een grote taaiheid en een optimale snijkantstabiliteit; ze worden uitsluitend op de modernste CNC# machines geproduceerd. Als de diameter van de kop groter is dan de diameter van de schacht, is de schacht van staal, anders is de schacht eveneens van hardmetaal.

De innovatieve tandgeometrie maakt een hoge verspaningscapaciteit mogelijk en zorgt tegelijkertijd voor een extreem rustige loop en zeer goede geleidbaarheid. Extra stabiele schacht met 8 mm.

Toepassing:

Voor freeswerkzaamheden met zeer hoge belasting.

Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots geschikt voor praktisch alle materialen. Voor afbramen, breken van de randen, trimmen, Lasnaad- en oppervlaktebewerking.

Opmerking:

Materialen met slechte warmtegeleiding: Toerental verlagen om blauw worden van de stiftfrees en smeren te voorkomen.

Technische beschrijving

Koplengte	25 mm
-----------	-------

Totale lengte	65 mm
Kop-Ø	12 mm
Schacht-Ø	8 mm
Vormbeschrijving	Cilindrisch met ronde top (WRC)
Snijmateriaal	HM
Producttype	Stiftrees