

Garant**Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 25/16mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 251707 25/16 |
| GTIN | 4045197651044 |
| Artikelklasse | 21T |

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Functiebreedte L ₄ | 32 mm |
| Onderlegplaat | 259031 39 |
| Schachtgrootte | 25 mm |
| Spanklemstuk | 259038 2 |
| Schroef voor spanklemstuk | 259021 1 |
| Schroef voor onderlegplaat | 259025 3 |
| geschikte wisselplaat | VN.. 1604.. |
| ISO-code houder | MVJNR/L 2525M16 |
| Plaatafmeting | 16 mm |
| Koplengte L ₁ | 32 mm |
| Totale lengte L | 150 mm |
| Norm | Fabrieksnorm |
| Inzetsoort | links |
| Inwendige koeling | nee |
| Instelhoek κ | 93 graden |
| Toepassing | Vlakdraaien |

| | |
|-------------|---------------------|
| Toepassing | Langsdraaien buiten |
| Producttype | Klemdraaihouder |

Accessoires

| | |
|---|------------|
| Onderlegplaat Type 39 | 259031 39 |
| Spanklemstuk Type 2 | 259038 2 |
| PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8 | 674248 TX8 |
| Schroef voor spanklemstuk Type 1 | 259021 1 |
| Schroef voor onderlegplaat Type 3 | 259025 3 |
| Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm | 659957 500 |