

**metabo****Accu-reciprozaag zonder accu, Type: SSEP18LTBL****Bestelgegevens**

Bestelnummer	078223 SSEP18LTBL
GTIN	4061792250253
Artikelklasse	03D

**Omschrijving****Uitvoering:**

Krachtige accu-reciprozaag met een laag gewicht en een gebogen softgrip-handgreep voor een hoog werkcomfort.

- **Brushless-motor voor snel werken en maximale efficiëntie.**
- **Zonder gereedschap verstelbare diepteanslag.**
- **Vario (V)-elektronica voor het werken met op het materiaal afgestemd aantal slagen.**
- **Het zaagblad kan 180° worden gedraaid voor comfortabel bovenhands werken.**
- **Metabo Quick voor zaagbladwissel zonder gereedschap.**
- **Inschakelbare pendelslag.**

**Voordeel:**

**100 % compatibiliteit van de accu's – nu ook producentonafhankelijk.**

Alle 18V-apparaten en accupacks van de CAS-partners zijn 100% onderling compatibel. CAS staat voor 'Cordless Alliance System'.

**Levering:**

Zonder accu en lader, in doos.

**Opmerking:**

Reciprozaagbladen vindt u vanaf nr. 588600.

Bijbehorende accu's en laders vindt u onder nr. 073870 – nr. 073890.

**Technische beschrijving**

Motortype	Borstelloos
Gewicht	3 kg

Maximale vibratie volgens EN	14,5 m/s <sup>2</sup>
Energievoorziening	Netvoeding
Accutype	Lithium-ion
Aantal pendelbewegingen	0 - 3000 min <sup>-1</sup>
Fabrikantnummer	SSEP 18 L BL
Slaglengte	32 mm
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Type CAS 18 V
Accuspanning	18 V
zonder gereedschap wisselen van gereedschap	ja
Producttype	Zaag