

**Secondelijm, 20 g, Type: BLACK****Bestelgegevens**

Bestelnummer	083361 BLACK
GTIN	4067263117728
Artikelklasse	02A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Universeel inzetbaar voor verbindingen tussen uiteenlopende materialen. Snelle uitharding en schone, nagenoeg onzichtbare verbindingen. Uitharding door luchtvochtigheid.

Zwarte secondelijm, zeer geschikt voor het verbinden van materialen met verschillende uitzettingscoëfficiënten. De lijm is bijzonder geschikt voor **gecombineerde verbindingen zoals metaal op rubber of metaal op kunststof**.

**Opmerking:**

Niet in alle landen leverbaar. Geen expresslevering mogelijk.

**Technische beschrijving**

Kleur	zwart
Dichtheid	1,06 g/cm <sup>3</sup>
Treksterkte	18 - 28 N/mm <sup>2</sup>
Handvastheid na	30 - 90 s
Vorm	vloeibaar

Dynamische viscositeit	2000 - 4000 mPas
Temperatuur toepassingsgebied	-55 - 95 °C
Opslagtemperatuur	20 °C
Aanduiding gevaarlijke stoffen	GHS07: Uitroepteken
Chemische basis	Ethyl-cyanoacrylaat
Inhoud	20 ml
Productnaamattribuut	20 g
Producttype	Secondenlijm