

**Kraftform KOMPAKT RA VDE-assortiment, Aantal delen: 17****Bestelgegevens**

Bestelnummer	667256 17
GTIN	4013288229694
Artikelklasse	63H

**Omschrijving****Uitvoering:**

Kraftform-handgreep met 154 mm lange verwisselbare stelen volledig **geïsoleerd tot 1000 V** volgens **DIN EN IEC 60900 / VDE 06082-201**. De geïntegreerde ratelfunctie (40 tanden / terughaalhoek 9°) vereenvoudigt en versnelt het schroeven zonder het vermoeiende opnieuw aanzetten. Omschakelbaar voor rechtsom en linksom aanhalen, evenals vastzetting. Levering in stevige stoffen vouwtas met klittenbandsluiting.

**Voordeel:**

'Take it Easy' Tool Finder met kleurcodering overeenkomstig de profielen – **voor het eenvoudig en snel vinden.**

· **Robuust, onderhoudsvrij drijfwerk van staal.**

**Inhoud:**

Sleufstelen: 0,4x2,5; 0,6x3,5; 0,8x4,0; 1,0x5,5; 1,2x6,5

Stelen voor Phillips: PH1 en PH2

Pozidriv-stelen: PZ1 en PZ2

Pozidriv/sleuf-stelen (combinatieprofiel): PZ/S1 en PZ/S2 (combinatieprofiel)

Stelen voor Torx®: Maat TX10; TX15; TX20; TX25

Kraftform-handvat voor verwisselbare stelen nr. 667411: Gr.1

Kraftform-handvat met ratelfunctie: 1 st.

**Technische beschrijving**

Bitsoort	Sleufschroevendraaier
Bitsoort	Pozidriv-schroevendraaier
Bitsoort	Sleufschroevendraaier
Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Bitsoort	Combiprofiel-schroevendraaier Pozidriv/sleuf
Aantal schroevendraaiers	17
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Producttype	Schroevendraaiers