


3M**PVC-markeringsband sterk, Kleur: YB****Bestelgegevens**

Bestelnummer	083632 YB
GTIN	50021200045856
Artikelklasse	08M

Omschrijving**Uitvoering:**

De 3M™-kleur- en vloermarkeringsbanden zijn zeer geschikt bij onderhoud van gebouwen en ter verbetering van de veiligheid in installaties. De speciale structuur van de gekleurde PVC-tape is bestand tegen krassen, slijtage, verwerking en de meeste chemicaliën. Eenvoudig te verwerken, zeer buigzaam ook op oneffen oppervlakken.

Het plakband is geschikt voor het markeren van gevaarlijke plaatsen en materiaalstelplaatsen evenals voor het markeren van hoeken en randen.

3M™ 5702 is geel-zwart gestreept en heeft door de slijt-, schuur-, vocht- en weerbestedigheid een lange levensduur.

Opmerking:

De aangegeven minimale houdbaarheid van 3M™ producten heeft betrekking op het in acht nemen van de vermelde opslagrichtlijnen.

Technische beschrijving

Dragermateriaal	PVC-folie
Magazijn luchtvochtigheid	40 - 60 %

Kleur	geel zwart
Type plakband	Eenzijdig
Opslagtemperatuur	16 - 27 °C
Houdbaarheid vanaf productiedatum	18 maand
Liner aanwezig	nee
Lengte	33 m
Fabrikantnummer	572
Breedte	50 mm
Dikte	0,14 mm
Trekvastheid	26 N/mm
Lijm	Rubberhars
Rekbaarheid	170 %
Kleefkracht op staal	2,1 N/mm
temperatuurbestendig tot	4 - 77 °C
Producttype	Plakband

Accessoires

PVC-markeringsband Kleur YB	083637 YB
-----------------------------	-----------