



Automatisch lasmasker 3M™ Speedglas™ G5-03 Pro VC, Kleur: BLACK



Bestelgegevens

Bestelnummer	098005 BLACK
GTIN	4064035137441
Artikelklasse	040

Omschrijving

Uitvoering:

Het 3M™ Speedglas™ lasmasker G5-03 Pro is speciaal ontwikkeld voor de veelzijdige lasser. Het masker beschikt over een **haptische tipfunctie voor het omschakelen tussen slijp- en snijmodus**. Configureerbaar met diverse accessoires, zoals een helmlamp, nekbescherming en hoofdbescherming. De ergonomische hoofdband ondersteunt het hoge draagcomfort van de uitgebalanceerde helm. Inclusief Welding Filter G5-01/03VC (098006 G5-01/03). De 3M™ Speedglas™ **Variable Color Technology** maakt een nog beter(e) zicht en controle van het lasbad mogelijk. In het donker kan worden gekozen tussen natuurlijk beton, koudton of warmton.

Gezichtsveld lasfilter: 73 x 109 mm.

Donkere beschermingsniveaus: 8 – 14.

Licht niveau: 3. Met lithium 3 V batterij (levensduur 2.000 uur).

Toepassing:

Bijzonder geschikt voor veelzijdige lassers die vaak moeten slijpen en snijden.

Norm:

EN ISO 16321; EN 379; EN 166

Technische beschrijving

Classificatie conform EN 379	1/1/1/2
Accutype	Lithium-ion
Energievoorziening	Netvoeding
Fabrikantnummer	G5-03 Pro VC
Kleur	zwart
Schakeltijd van licht naar donker	0,1 ms
Schakeltijd van donker naar licht	500 - 1300 ms
Aantal inbegrepen accu's	1
Zichtveld lasfilter [mm]	73 × 109 mm
Nominale spanning	3 V
Producttype	Lasmasker