

Garant**Klemdraaihouder, Neutraal, Schacht- / plaatafmeting: 20/16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251712 20/16
GTIN	4045197649751
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Spanklemstuk	259038 2
ISO-code houder	MVVNN 2020K16
Functiebreedte L ₄ neutrale houders	10 mm
geschikte wisselplaat	VN.. 1604..
Plaatafmeting	16 mm
Schroef voor spanklemstuk	259021 1
Onderlegplaat	259031 39
Schroef voor onderlegplaat	259025 3
Totale lengte L neutrale houders	125 mm
Afkoppellengte L ₁ neutrale houders	45 mm
Schachtgrootte	20 mm
Serie	QuickTurn
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	Neutraal
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	93 graden

Toepassing	Langsdraaien buiten
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Onderlegplaat Type 39	259031 39
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Schroef voor spanklemstuk Type 1	259021 1
Schroef voor onderlegplaat Type 3	259025 3
Spanklemstuk Type 2	259038 2
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500