


**KOMET® Unisix®-wisselplaat, BK7710, Aanduiding type W29: 10-110****Bestelgegevens**

Bestelnummer	236980 10-110
GTIN	4047109085671
Artikelklasse	24T

Omschrijving**T.b.v. :**

Nr. 236630; 236635; 236650

Opmerking:**De aangegeven toepassingsrichtwaarden gelden voor de KUB Trigon®.**

Type: Alum.; CuZn

ISO-code wisselplaat: WOEX 030204

Voeding f in staal < 900 N/mm²: 0,08 mm/omw,**Technische beschrijving**

Omschrijving	10-110
Voeding f in staal < 900 N/mm ²	0,08 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	WOEX 030204
Soort	BK7710
Type	Alum.; CuZn
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het boren

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	600 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	300 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	250 m/min	N
CuZn	geschikt	300 m/min	N
Grafiet, GFK, CFK	beperkt geschikt	150 m/min	N
nat maximaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		