



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Platformladders insteekbaar, Type: 1**Bestelgegevens**

Bestelnummer	966286 1
GTIN	4031405520837
Artikelklasse	98G

Omschrijving**Uitvoering:**

Eenzijdig oploopbare platformladders met 2 relingen van aluminium met trapeziumvormig platform. Met 80 mm diepe, geribbelde treden (afstand tussen de treden 235 mm), tredeboomverbinding 4-voudig omrand. Spreidbeveiliging met 2 sterke polyester banden. Met praktische aflegbak (350 × 200 mm) en 'safe-cap'-ladderscharnier. Flexibel met optionele insteekdelen uit te breiden, insteekdelen onder nr. 966288.

Norm:**EN 131****Technische beschrijving**

Materiaal	Aluminium
Ladderlengte	1,43 m
Grondvlak breedte	0,57 m
Aflegbak aanwezig	ja
Platformhoogte zonder leuning	0,69 m

Platform beschikbaar	ja
verrijdbaar	nee
Werkhoogte ca.	2,7 m
Oploopbaarheid	eenzijdig
Liggerhoogte	73 mm
Aantal treden inclusief platform	3
Reling	2
Lengte L	1,43 m
Diepte van sport / trede	80 mm
Gewicht	9,5 kg
Klimtechniek draagvermogen	150 kg
Producttype	Platformladder