



## Insteekdeel voor platformladder, Extra treden: 4



### Bestelgegevens

Bestelnummer	966288 4
GTIN	4031405520820
Artikelklasse	98G

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Insteekdeel voor flexibele uitbreiding van platformladder nr. 966286 (ladder a.u.b. apart bestellen). Eenvoudige en snelle montage door middel van steekverbinding met haakvergrendeling. Gekleurde coating van de bomen voor het eenvoudig koppelen van paren. Ruimtebesparend voor transport en opslag.

#### T.b.v.:

Platformladder insteekbaar nr. 966286.

### Technische beschrijving

Platformhoogte met ladder	1,62 m
Gewicht	8,3 kg
Transportafmetingen	1200×618×170 mm
Breedte aan de voet	0,62 m
Werkhoogte incl. platformladder ca.	3,6 m
Lengte incl. ladder	2,37 m

Klimtechniek draagvermogen	150 kg
Producttype	Ladderverlenging