

Garant
Precisie-kotterset Ø 9,75 – 164 mm, Aansluiting: HW63

Bestelgegevens

Bestelnummer	237541 HW63
GTIN	4045197608482
Artikelklasse	29W

Omschrijving
Uitvoering:

Voor Ø 9,75 – 164 mm, met spindelkop nr. 237546, boorstang en toebehoren in koffer. **Uit te breiden** met brug nr. 237560 tot Ø 320 mm.

Instelnauwkeurigheid 0,01 mm per maatstreepje / via nonius 0,002 mm in Ø.

Toepassing:

Voor kotterstalen met schacht-Ø 16 mm en precisie-kotterkopbruggen. Boorstangen en wisselplaathouders met geschikte ISO-wisselplaat type **CC..0602**.

Levering:

1 Spindelkop: Nr. 237546 HW63

resp. 1 boorstang (max. uitdraailengte): Nr. 237630 Ø 9,75 – 15,1 mm (30 mm); nr. 237632 Ø 14,75 – 20,1 mm (51 mm);

nr. 237634 Ø 19,75 – 25,1 mm (72 mm); nr. 237636 Ø 24,75 – 30,1 mm (82 mm);

nr. 237640 Ø 29,75 – 48,1 mm (85 mm); nr. 237642 Ø 47,75 – 88,1 mm (85 mm).

1 Brug: Nr. 237647 voor Ø-uitbreiding van 86 – 164 mm.

1 Wisselplaathouder voor brug: Nr. 237564 06

1 Wisselplaat: Nr. 260052 gr. CU7010 (CCMT 060204)

Reservedeel:

Wisselplaatschroef nr. 219830.

Advies:

Bij voorkeur met wisselplaten nr. 237695 en nr. 237696.

Technische beschrijving

Aansluiting	HW63
Inwendige koeling	ja
Producttype	Spindelgereedschap

Accessoires

Boorstang	237634
Boorstang	237630
Verstelbare boorstang	237640
CC.T 060204 Soort CU7010	260052 CU7010
Verstelbare boorstang	237642
Brug	237647
Boorstang	237632
Wisselplaathouder voor bruggen Type 06	237564 06
SpindelkopØ 9,75 – 320 mm Aansluiting HW63	237546 HW63
Boorstang	237636
Set zonder opnameØ 9,75 – 164 mm	237569