

**Knabbelschaar, Type: 7232466****Bestelgegevens**

Bestelnummer	078111 7232466
GTIN	4014586897677
Artikelklasse	03F

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Zeer geringe gebruikskosten door hoge standtijd van stempels en matrijzen.**
- **QuickIN-snelwisselsysteem voor snel en zonder gereedschap wisselen van stempels en matrijzen.**
- **De werkrichting is zonder gereedschap te veranderen.**

Krachtige knabbelschaar met onbeperkte flexibiliteit in bochten voor uitsparingen.

Opmerking:

Geschikte accu's vindt u onder nr. 073851 – nr. 073858 resp. starterset onder nr. 073863 – nr. 073867. Laders onder nr. 073866.

Technische beschrijving

Maximale vibratie volgens EN	$< 2,5 \text{ m/s}^2$
Verpakking	Systeemkoffer (L-Boxx)
Radius kleinst mogelijke curve	7 mm
Zaagsnelheid	1,5 m/min
Maximale materiaaldikte staal 800 N/mm ²	1,8 mm
Wattage	1700 W

Gewicht	3,6 kg
Netfrequentie	50 Hz
Snedebreedte	14 mm
Aantal pendelbewegingen	820 min ⁻¹
Netspanning	230 V
Energievoorziening	Netvoeding
Maximale materiaaldikte staal 400 N/mm ²	3,5 mm
Fabrikantnummer	BLK 3.5E
Producttype	Knabbelschaar