



## Knabbelschaar, Type: 7232476



### Bestelgegevens

Bestelnummer	078111 7232476
GTIN	4014586897714
Artikelklasse	03F

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- **Zeer geringe gebruikskosten door hoge standtijd van stempels en matrijzen.**
- **QuickIN-snelwisselsysteem voor snel en zonder gereedschap wisselen van stempels en matrijzen.**
- **De werkrichting is zonder gereedschap te veranderen.**

Krachtige knabbelschaar voor zware demontage- en snijwerkzaamheden.

#### Opmerking:

Geschikte accu's vindt u onder nr. 073851 – nr. 073858 resp. starterset onder nr. 073863 – nr. 073867. Laders onder nr. 073866.

### Technische beschrijving

Verpakking	Systeemkoffer (L-Boxx)
Gewicht	3,8 kg
Wattage	1700 W
Aantal pendelbewegingen	820 min <sup>-1</sup>
Fabrikantnummer	BLK 5,0
Maximale materiaaldikte staal 400 N/mm <sup>2</sup>	5 mm

Radius kleinst mogelijke curve	90 mm
Netspanning	230 V
Netfrequentie	50 Hz
Maximale vibratie volgens EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Zaagsnelheid	1,3 m/min
Energievoorziening	Netvoeding
Maximale materiaaldikte staal 800 N/mm <sup>2</sup>	2,5 mm
Snedebreedte	8 mm
Producttype	Knabbelschaar