

**Accu- / netradio, Type: 4933492344****Bestelgegevens**

Bestelnummer	073960 4933492344
GTIN	4058546417116
Artikelklasse	03L

Omschrijving**Uitvoering:**

Robuuste, spatwaterdichte (IP54) bouwplaatsradio voor net- en accuvoeding. Bluetooth-accu-radio met krachtig audiosysteem.

- **Schokdempende eindkappen beschermen tegen vallen**
- **USB-C-aansluiting voor het opladen van mobiele apparaten**
- **Maximaal 13 uur bedrijfsduur met een Milwaukee 18V/5Ah-accu.**
- **Werkt op Milwaukee 18 V accu's of met 230 V netspanning.**

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief netkabel, 2 bufferbatterijen, AUX-aansluitkabel, zonder accu's.

Technische beschrijving

Gewicht	5 kg
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Milwaukee type B 18 V
Hoogte	218 mm

IP-klasse	IP 54
Energievoorziening	Netvoeding
Energievoorziening	Netvoeding
Energievoorziening	Netvoeding
Aansluiting	Bluetooth-interface
Aansluiting	USB-interface
Accuspanning	18 V
Breedte	228 mm
Accutype	Lithium-ion
Fabrikantnummer	M18RADDAB+G2-018V/-
Lengte	515 mm
Aantal inbegrepen accu's	0
Producttype	Radio