

metabo**Klopboormachine, Type: SBE800-2****Bestelgegevens**

Bestelnummer	075710 SBE800-2
GTIN	4061792248243
Artikelklasse	03D

Omschrijving**Uitvoering:****Klopbooren met hoge gebruikersbescherming.**

De klopboormachines zijn uitgerust met de Metabo S-automatic-veiligheidskoppeling. Wanneer de boor geblokkeerd is, wordt de aandrijving onmiddellijk mechanisch ontkoppeld om het terugdraaimoment voor de gebruiker te minimaliseren.

- **Metabo Marathon-motor met stofbescherming voor een lange levensduur.**
- **Spindel met binnenzeskant voor schroevendraaierbits maakt gebruik zonder boorhouder mogelijk.**

Stelwiel voor het voorselecteren van het toerental.

Levering:

Inclusief snelspanhouder, extra handgreep, boordiepteanslag en kunststof koffer.

Technische beschrijving

Verpakking	Transportkoffer
Gewicht	2,3 kg
Maximale spiraalboor-Ø in beton	20 mm
Maximaal toerental 1e versnelling	1200 min ⁻¹

Netspanning	230 V
Maximale spiraalboor-Ø in staal	8 mm
Maximale spiraalboor-Ø in staal	13 mm
Maximaal toerental 2e versnelling	3200 min ⁻¹
Energievoorziening	Netvoeding
maximaal draaimoment	10 Nm
maximaal draaimoment	26 Nm
Wattage	800 W
Netfrequentie	50 Hz
Boorhouder-spanbereik	1,5 - 13 mm
Fabrikantnummer	SBE 800-2
Maximale spiraalboor-Ø in hout	25 mm
Maximale spiraalboor-Ø in hout	40 mm
Maximaal aantal slagen	51200 min ⁻¹
Producttype	Klopboormachine