

**metabo****Accu-decoupeerzaag zonder accu, Type: ST18L90****Bestelgegevens**

Bestelnummer	078185 ST18L90
GTIN	4061792256170
Artikelklasse	03D

**Omschrijving****Uitvoering:**

Robuuste en uiterst handige accu-decoupeerzaag voor **nauwkeurig zagen**.

- **Variabel aantal slagen, pendelslag en diepliggende, veerondersteunde zaagbladgeleider.**
- **Inschakelbare spaanblaasfunctie zorgt voor een helder zicht op de aansluiting.**
- **Geringe greepomvang en softgrip-oppervlak.**

De dagelijkse hulp voor uw zaagwerkzaamheden: handzame accu-decoupeerzaag voor sneden in hout tot 90 mm.

- **Spaanblaasfunctie voor goed zicht op de aansluiting.**
- **Afzuigmogelijkheid, herstartbeveiliging.**

**Voordeel:**

**100 % compatibiliteit van de accu's – nu ook producentonafhankelijk.**

Alle 18V-apparaten en accupacks van de CAS-partners zijn 100% onderling compatibel. CAS staat voor 'Cordless Alliance System'.

**Levering:**

Zonder accu en lader, inclusief afzuigaansluiting, beschermend glas en zeskantsleutel. Inclusief anti-splinterplaatje.

**Opmerking:**

Bijbehorende accu's en laders vindt u onder nr. 073870 – 073890.

## Technische beschrijving

Maximale vibratie volgens EN	8,7 m/s <sup>2</sup>
Bijzonderheid	geringe greepomvang
Aantal pendelbewegingen	750 - 3000 min <sup>-1</sup>
Producent-ID	ST 18 L 90
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Type CAS 18 V
Pendelslag	4-voudig
Accuspanning	18 V
zonder gereedschap wisselen van gereedschap	ja, Metabo Quick
Uitvoering	Staaform
Maximale zaagdikte staal	10 mm
Fabrikantnummer	ASTS 18-26 AS
Energievoorziening	Accuvoeding
Verstekverstelling	ja
Gewicht	1,9 kg
Maximale zaagdikte hout	90 mm
Aantal inbegrepen accu's	0
Accutype	Lithium-ion
Producttype	Zaag