

metabo**Accu-boorschroefmachine zonder accu Met Quick-systeem, Type: 613156850**

Bestelgegevens

Bestelnummer	070271 613156850
GTIN	4061792246232
Artikelklasse	03D

Omschrijving

Uitvoering:

Accu-boorschroefmachine met en zonder Metabo Quick-systeem.

Het **Quick-systeem bespaart veel tijd** bij het regelmatig wisselen tussen boren en schroeven. In een paar seconden wordt de boorhouder met boor vervangen door bithouders en bits, zonder gereedschap.

Kies uit een **complete uitrusting** met 2 accupacks, lader en een robuuste kunststof koffer, of de **machine zonder accessoires** in de doos als u al een paar accu's hebt. U kunt natuurlijk ook afzonderlijk accupacks en laders kopen. Overigens vallen alle Metabo-accu's onder **een garantie van 3 jaar**, ongeacht het aantal oplaadcycli.

Extra details zoals de heldere **led-werklamp** en de praktische **riemhaak** bieden nog meer comfort tijdens het werken.

- **Precision Stop: elektronische draaimomentkoppeling met grotere precisie voor nauwkeurig en gevoelig werken.**
- **Inschakelbaar impulsbedrijf voor het eruit draaien van vastzittende schroeven en het aanboren op gladde oppervlakken.**

Voordeel:

100 % compatibiliteit van de accu's – nu ook producentonafhankelijk.

Alle 18V-apparaten en accupacks van de CAS-partners zijn 100% onderling compatibel. CAS staat voor 'Cordless Alliance System'.

Levering:

Inclusief snelwisselboorhouder, zonder accu en lader.

Opmerking:

Bijbehorende accu's en laders vindt u onder nr. 073870 – 073890.

Technische beschrijving

Snelspanhouder spanbereik	1,5 - 13 mm
Energievoorziening	Netvoeding
Maximale spiraalboor-Ø in hout	40 mm
Accutype	Lithium-ion
Accuspanning	18 V
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Type CAS 18 V
Verpakking	Metabox
Onbelast toerental	0 - 500 min ⁻¹
Onbelast toerental	0 - 1700 min ⁻¹
Fabrikantnummer	BS 18 L BL Q
Typisch gebruik	Medium
Aantal inbegrepen accu's	0
Motortype	Borstelloos
Maximaal draaimoment hard	65 Nm
Gewicht zonder accu	0,9 kg
Maximale spiraalboor-Ø in staal	13 mm
Maximaal draaimoment zacht	28 Nm
Producttype	Boorschroefmachine
USP1	18V
USP2	Borstelloze motor, snelspanhouder- spanbereik 1,5-13, zonder accu

Accessoires

AccupackLi-Power Accucapaciteit 2 Ah

073870 2

AccupackLi-Power Accucapaciteit 4 Ah	073870 4
AccupackLi-Power Accucapaciteit 5,2 Ah	073870 5,2
Acculader Type ASC145	073890 ASC145
Acculader Type ASC55	073890 ASC55
Acculader Type ASC55-8	073890 ASC55-8