

**metabo****Accu-boorschroefmachine met Li-ion-accu, Type: 613155500****Bestelgegevens**

Bestelnummer	070260 613155500
GTIN	4061792245839
Artikelklasse	03D

**Omschrijving****Uitvoering:****Accu-boorschroefmachine met en zonder Metabo Quick-systeem.**

Het **Quick-systeem bespaart veel tijd** bij het regelmatig wisselen tussen boren en schroeven. In een paar seconden wordt de boorhouder met boor vervangen door bithouders en bits, zonder gereedschap.

Kies uit een **complete uitrusting** met 2 accupacks, lader en een robuuste kunststof koffer, of de **machine zonder accessoires** in de doos als u al een paar accu's hebt. U kunt natuurlijk ook afzonderlijk accupacks en laders kopen. Overigens krijgt u op alle Metabo-accupacks **een garantie van 3 jaar**, ongeacht het aantal laadcycli.

Extra details zoals de heldere **led-werklamp** en de praktische **riemhaak** bieden nog meer comfort tijdens het werken.

**Voordeel:****100 % compatibiliteit van de accu's – nu ook producentonafhankelijk.**

Alle 18V-apparaten en accupacks van de CAS-partners zijn 100% onderling compatibel. CAS staat voor 'Cordless Alliance System'.

**Levering:**

Inclusief snelspanboorhouder, 2x accu, lader en metaBOX.

**Opmerking:**

Bijbehorende accu's en laders vindt u onder nr. 073870 – 073890.

## Technische beschrijving

Maximale spiraalboor-Ø in hout	40 mm
Energievoorziening	Netvoeding
Gewicht zonder accu	0,9 kg
Accucapaciteit	2 Ah
Motortype	Borstelloos
Verpakking	Metabox
Fabrikantnummer	BS 18 L BL
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Type CAS 18 V
Maximaal draaimoment zacht	28 Nm
Accutype	Lithium-ion
Accuspanning	18 V
Onbelast toerental	0 - 500 min <sup>-1</sup>
Onbelast toerental	0 - 1700 min <sup>-1</sup>
Maximaal draaimoment hard	65 Nm
Maximale spiraalboor-Ø in staal	13 mm
Aantal inbegrepen accu's	2
Snelspanhouder spanbereik	1,5 - 13 mm
Typisch gebruik	Medium
Producttype	Boorschroefmachine
USP1	18V
USP2	Snelspanhouder-spanbereik 1,5-13, in METABOX

## Accessoires

AccupackLi-Power Accucapaciteit 2 Ah	073870 2
Acculader Type ASC145	073890 ASC145
Acculader Type ASC55	073890 ASC55

Acculader Type ASC55-8

073890 ASC55-8