

**Accu-klopboorschroefmachine met Li-ion-accu, Type: 602360650****Bestelgegevens**

Bestelnummer	070121 602360650
GTIN	4061792187863
Artikelklasse	03D

Omschrijving**Uitvoering:****Accu-klopboorschroefmachine met borstelloze motor en drijfwerk met twee versnellingen.**

Kies uit een complete uitrusting met 2 accupacks, lader en een robuuste kunststof koffer, of de machine zonder verdere accessoires als u al een paar accu's hebt. U kunt natuurlijk ook afzonderlijk accupacks en laders kopen.

Overigens krijgt u op alle Metabo-accupacks een garantie van 3 jaar, ongeacht het aantal laadcycli.

Extra details zoals de heldere led-werklamp en de praktische riemhaak bieden nog meer comfort tijdens het werken.

- **Accu-klopboorschroefmachine met maximaal vermogen voor de zwaarste toepassingen.**
- **Inschakelbaar impulsbedrijf voor het eruit draaien van vastzittende schroeven en het aanboren op gladde oppervlakken.**
- **Precision Stop: elektronische draaimomentkoppeling met grotere precisie voor nauwkeurig, gevoelig werken.**
- **Elektronische veiligheidsuitschakeling: geen kick-back bij het blokkeren van de boor - voor een goede bescherming van de gebruiker.**

Voordeel:

100 % compatibiliteit van de accu's – nu ook producentonafhankelijk.

Alle 18V-apparaten en accupacks van de CAS-partners zijn 100% onderling compatibel. CAS staat voor 'Cordless Alliance System'.

Levering:

Inclusief snelspanboorhouder, 2x Li-ion-accu's, lader en metaBox.

Opmerking:

Bijbehorende accu's en laders vindt u onder nr. 073870 – 073890.

Technische beschrijving

Maximaal aantal slagen	38000 min ⁻¹
Maximaal draaimoment hard	130 Nm
Snelspanhouder spanbereik	1,5 - 13 mm
Maximale spiraalboor-Ø in staal	13 mm
Typisch gebruik	Heavy Duty
Maximale spiraalboor-Ø in beton	16 mm
Accutype	Lithium-ion
Accuspanning	18 V
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Type CAS 18 V
Maximale spiraalboor-Ø in hout	68 mm
Verpakking	Metabox
Energievoorziening	Netvoeding
Onbelast toerental	0 - 550
Onbelast toerental	0 - 2000
Accucapaciteit	5,2 Ah
Motortype	Borstelloos
Fabrikantnummer	SB 18 LTX BL I
Aantal inbegrepen accu's	2
Maximaal draaimoment zacht	65 Nm
Gewicht zonder accu	2,5 kg
Producttype	Klopboorschroefmachine

Accessoires

AccupackLi-Power Accucapaciteit 5,2 Ah

073870 5,2