



Handlasermeter DISTO™, Type: D5

Bestelgegevens

Bestelnummer	465550 D5
GTIN	7640180531241
Artikelklasse	47C

Omschrijving

Uitvoering:

Slagvaste kunststof behuizing met gebruiksvriendelijke knoppen met symboolopdruk. Hoogwaardige **Leica-optiek** in een bijzonder temperatuurbestendige en stabiele **magnesium behuizing**. Verlicht en roterend kleurendisplay voor optimale leesbaarheid. Power Range Technologie™ voor metingen **tot 150 m zonder richtbord**. Laserklasse 2 volgens ISO 16331-1 getest.

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Beschermtas en handlus.

Opmerking:

Datatransfer via Bluetooth® Smart ook op smartphone d.m.v. app Leica 'DISTO™ Plan' (Android vanaf versie 4.3, Apple vanaf iPhone 4s). Eenvoudig maken van schetsen.

Technische beschrijving

Accutype	Lithium-ion
IP-klasse	IP 65
Voeding	Li-ion
Gewicht	180 g
Indirecte meting (Pythagoras)	ja
Energievoorziening	Netvoeding
Aansluiting	Bluetooth-interface
Lengte	144 mm

Digitale doelzoeker met zoom	4-voudig
Serie	DISTO™
Statiefschroefdraad	1/4 UNC inch
Breedte	60 mm
Oproep van laatste metingen	ja
Meetnauwkeurigheid	±1,0 mm
Bereik	200 m
Hoogte	24 mm
Oppervlakte- en volumeberekening	ja
Multifunctioneel eindstuk	ja
Optellen/afrekken	ja
Minimaal-/maximaalmeting	ja
Hellingssensor	360 graden
Aflezingsomwisselbaar	mm / inch
Laserklasse volgens IEC 825-1	2
Producttype	Afstandsmeter