


**ESD 6-kant-kogelkop schroevendraaier, Aantal gereedschappen: 7****Bestelgegevens**

Bestelnummer	973185 7
GTIN	4067263140610
Artikelklasse	91A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Gangbare gereedschapsassortimenten in ESD-hardschuiminlay. Het schuim heeft een dichte structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. **Toplaag antracietgrijs**, onderlaag in **contrastkleur grijs**, om in één oogopslag te kunnen zien welk gereedschap ontbreekt.

**Levering:**

ESD-hardschuiminlay leeg nr. 973200 gr. 973185: 1 St.

PB Swiss Tools ESD schroevendraaier voor binnenzeskantbouten nr. 627633 gr. 1,5; 1,27; 2; 2,5; 3; 4; 5: Resp. 1 st.

**Technische beschrijving**

Breedte in G	8
Diepte	250 mm
Breedte	200 mm
Diepte in G	10
Aantal gereedschappen	7
Uitvoering	met schroevendraaier
Hardschuimkwaliteit LD45, dikte	30 mm

Vullingsgraad van een lade in G	8x10
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Producttype	Hardschuiminlay

## Accessoires

Kogelkopschroevendraaier voor binnenzeskantbouten, met 2-componenten-SwissGrip-handvatESD Zeskant 1,27 mm	627633 1,27
Kogelkopschroevendraaier voor binnenzeskantbouten, met 2-componenten-SwissGrip-handvatESD Zeskant 1,5 mm	627633 1,5
Kogelkopschroevendraaier voor binnenzeskantbouten, met 2-componenten-SwissGrip-handvatESD Zeskant 2 mm	627633 2
Kogelkopschroevendraaier voor binnenzeskantbouten, met 2-componenten-SwissGrip-handvatESD Zeskant 2,5 mm	627633 2,5
Kogelkopschroevendraaier voor binnenzeskantbouten, met 2-componenten-SwissGrip-handvatESD Zeskant 3 mm	627633 3
Kogelkopschroevendraaier voor binnenzeskantbouten, met 2-componenten-SwissGrip-handvatESD Zeskant 4 mm	627633 4
Kogelkopschroevendraaier voor binnenzeskantbouten, met 2-componenten-SwissGrip-handvatESD Zeskant 5 mm	627633 5
Hardschuiminlay leeg, voor gereedschapssetsESD geschikt voor hardschuim-assortiment 973185	973200 973185