


ESD-schroevendraaier voor sleuf, Aantal gereedschappen: 5**Bestelgegevens**

Bestelnummer	973195 5
GTIN	4067263118244
Artikelklasse	91A

Omschrijving**Uitvoering:**

Gangbare gereedschapsassortimenten in ESD-hardschuiminlay. Het schuim heeft een dichte structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. **Toplaag antracietgrijs**, onderlaag in **contrastkleur grijs**, om in één oogopslag te kunnen zien welk gereedschap ontbreekt.

Levering:

ESD-hardschuiminlay leeg nr. 973200 gr. 973195: 1 St.

PB SWISS TOOLS ESD schroevendraaier voor sleuf nr. 660050 gr. 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5: Resp. 1 st.

Technische beschrijving

Diepte	250 mm
Aantal gereedschappen	5
Diepte in G	10
Breedte in G	8
Uitvoering	met schroevendraaier
Breedte	200 mm
Hardschuimkwaliteit LD45, dikte	30 mm
Vullingsgraad van een lade in G	8x10

elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Producttype	Hardschuiminlay

Accessoires

Schroevendraaier, sleuf, met 2-componenten-SwissGrip-handvatESD Bladbreedte b 2,5 mm	660050 2,5
Schroevendraaier, sleuf, met 2-componenten-SwissGrip-handvatESD Bladbreedte b 3,5 mm	660050 3,5
Schroevendraaier, sleuf, met 2-componenten-SwissGrip-handvatESD Bladbreedte b 4 mm	660050 4
Schroevendraaier, sleuf, met 2-componenten-SwissGrip-handvatESD Bladbreedte b 5,5 mm	660050 5,5
Schroevendraaier, sleuf, met 2-componenten-SwissGrip-handvatESD Bladbreedte b 6,5 mm	660050 6,5
Hardschuiminlay leeg, voor gereedschapssetsESD geschikt voor hardschuim-assortiment 973195	973200 973195