

**Garant****Klemdraaihouder, Neutraal, Schacht- / plaatafmeting: 25/16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251712 25/16
GTIN	4045197649768
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Totale lengte L neutrale houders	150 mm
Afkoppellengte L <sub>1</sub> neutrale houders	45 mm
Functiebreedte L <sub>4</sub> neutrale houders	12,5 mm
Schroef voor onderlegplaat	259025 3
Schachtgrootte	25 mm
geschikte wisselplaat	VN.. 1604..
Spanklemstuk	259038 2
ISO-code houder	MVVNN 2525M16
Onderlegplaat	259031 39
Plaatafmeting	16 mm
Schroef voor spanklemstuk	259021 1
Serie	QuickTurn
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	Neutraal
Inwendige koeling	nee
Instelhoek $\kappa$	93 graden

Toepassing	Langsdraaien buiten
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

---

## Accessoires

Schroef voor spanklemstuk Type 1	259021 1
Onderlegplaat Type 39	259031 39
Schroef voor onderlegplaat Type 3	259025 3
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Spanklemstuk Type 2	259038 2
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500