

Garant**Precisie-kotterset Ø 9,75 – 164 mm, Aansluiting: SK40****Bestelgegevens**

Bestelnummer	237541 SK40
GTIN	4045197608499
Artikelklasse	29W

Omschrijving**Uitvoering:**

Voor Ø 9,75 – 164 mm, met spindelkop nr. 237546, boorstang en toebehoren in koffer. **Uit te breiden** met brug nr. 237560 tot Ø 320 mm.

Instelnauwkeurigheid 0,01 mm per maatstreepje / via nonius 0,002 mm in Ø.

Toepassing:

Voor kotterstalen met schacht-Ø 16 mm en precisie-kotterkopbruggen. Boorstangen en wisselplaathouders met geschikte ISO-wisselplaat type **CC..0602**.

Levering:

1 Spindelkop: Nr. 237546 SK40

resp. 1 boorstang (max. uitdraailengte): Nr. 237630 Ø 9,75 – 15,1 mm (30 mm); nr. 237632 Ø 14,75 – 20,1 mm (51 mm);

nr. 237634 Ø 19,75 – 25,1 mm (72 mm); nr. 237636 Ø 24,75 – 30,1 mm (82 mm);

nr. 237640 Ø 29,75 – 48,1 mm (85 mm); nr. 237642 Ø 47,75 – 88,1 mm (85 mm).

1 Brug: Nr. 237647 voor Ø-uitbreiding van 86 – 164 mm.

1 Wisselplaathouder voor brug: Nr. 237564 06

1 Wisselplaat: Nr. 260052 gr. CU7010 (CCMT 060204)

Reservedeel:

Wisselplaatschroef nr. 219830.

Advies:

Bij voorkeur met wisselplaten nr. 237695 en nr. 237696.

Technische beschrijving

Aansluiting	SK40
Inwendige koeling	ja
Producttype	Spindelgereedschap

Accessoires

Brug	237647
CC.T 060204 Soort CU7010	260052 CU7010
Verstelbare boorstang	237640
Boorstang	237634
Boorstang	237632
Boorstang	237636
Verstelbare boorstang	237642
Boorstang	237630
Wisselplaathouder voor bruggen Type 06	237564 06
SpindelkopØ 9,75 – 320 mm Aansluiting SK40	237546 SK40
Set zonder opnameØ 9,75 – 164 mm	237569