

Garant
eco-klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 20/16mm


Bestelgegevens

Bestelnummer	251703 20/16
GTIN	4045197650993
Artikelklasse	21U

Omschrijving

Uitvoering:

Met interne koelvloeistoftoevoer naar de snijkant. Door koeling met precisiesproeiers wordt de thermische belasting doelgericht en efficiënt gereduceerd, aangezien de koelvloeistofstraal optimaal tussen spaan en snijkant is afgesteld. Voor een hogere productiviteit, langere standtijd en grotere proceszekerheid.

Opmerking:

Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT eco-systeem-opnames nr. 317900 – 319886.

Inwendige koeling: ja

ISO-code houder: MVJNR/L 2025X16

geschikte wisselplaat: VN.. 1604..

Functiebreedte L₄: 32 mm

Koplengte L₁: 46 mm

Totale lengte L: 105 mm

Onderlegplaat: 259031 1

Technische beschrijving

Onderlegplaat	259031 1
Spanklemstuk	259038 3
geschikte wisselplaat	VN.. 1604..
Plaatafmeting	16 mm
Schroef voor spanklemstuk	259021 2

Functiebreedte L ₄	32 mm
Schroef voor onderlegplaat	259025 9
Schachtgrootte	20 mm
ISO-code houder	MVJNR/L 2025X16
Koplengte L ₁	46 mm
Totale lengte L	105 mm
Inzetsoort	links
Norm	DIN ISO 5610
Inwendige koeling	ja
Instelhoek κ	93 graden
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500
Spanklemstuk Type 3	259038 3
Onderlegplaat Type 1	259031 1
Schroef voor spanklemstuk Type 2	259021 2
PrecisionBit voor zeskant, schacht E 6,3 Zeskant 2 mm	674242 2
Schroef voor onderlegplaat Type 9	259025 9