

**Garant**
**Precisie-kotterset Ø 9,75 – 164 mm, Aansluiting: BT40**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	237541 BT40
GTIN	4045197608505
Artikelklasse	29W

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

Voor Ø 9,75 – 164 mm, met spindelkop nr. 237546, boorstang en toebehoren in koffer. **Uit te breiden** met brug nr. 237560 tot Ø 320 mm.

**Instelnauwkeurigheid 0,01 mm per maatstreepje / via nonius 0,002 mm in Ø.**

**Toepassing:**

Voor kotterstalen met schacht-Ø 16 mm en precisie-kotterkopbruggen. Boorstangen en wisselplaathouders met geschikte ISO-wisselplaat type **CC..0602**.

**Levering:**

1 Spindelkop: Nr. 237546 BT40

resp. 1 boorstang (max. uitdraailengte): Nr. 237630 Ø 9,75 – 15,1 mm (30 mm); nr. 237632 Ø 14,75 – 20,1 mm (51 mm);

nr. 237634 Ø 19,75 – 25,1 mm (72 mm); nr. 237636 Ø 24,75 – 30,1 mm (82 mm);

nr. 237640 Ø 29,75 – 48,1 mm (85 mm); nr. 237642 Ø 47,75 – 88,1 mm (85 mm).

1 Brug: Nr. 237647 voor Ø-uitbreiding van 86 – 164 mm.

1 Wisselplaathouder voor brug: Nr. 237564 06

1 Wisselplaat: Nr. 260052 gr. CU7010 (CCMT 060204)

**Reservedeel:**

Wisselplaatschroef nr. 219830.

**Advies:**

Bij voorkeur met wisselplaten nr. 237695 en nr. 237696.

## Technische beschrijving

Aansluiting	BT40
Inwendige koeling	ja
Producttype	Spindelgereedschap

## Accessoires

Boorstang	237634
Wisselplaathouder voor bruggen Type 06	237564 06
Verstelbare boorstang	237640
Brug	237647
Verstelbare boorstang	237642
Boorstang	237632
SpindelkopØ 9,75 – 320 mm Aansluiting BT40	237546 BT40
CC.T 060204 Soort CU7010	260052 CU7010
Boorstang	237630
Boorstang	237636
Set zonder opnameØ 9,75 – 164 mm	237569