


**TNMG 160408, Soort: KW10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251583 KW10
GTIN	4960664220861
Artikelklasse	25E

Omschrijving

TNMG 160408 KW10 Soort: KW10
Spaanbreker: AH
Snijdiepte a_p : 1 - 4 mm
Voeding f : 0,1 - 0,35 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 400 m/min

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	N
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 400 m/min
Voeding f	0,1 - 0,35 mm/omw,
Snedeccondities	licht onderbroken
Spaanbreker	AH
Snijdiepte a_p	1 - 4 mm
Hoekradius	0,8 mm
Soort	KW10

Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	TNMG 160408
Aantal wisselingen/snijanten	6
Producttype	Wisselplaat voor het draaien