

**Garant**
**Precisie-kotterset Ø 9,75 – 101,1 mm, Aansluiting: ER40**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	237512 ER40
GTIN	4045197608567
Artikelklasse	29W

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

**Precisie-kottergereedschap ER kan direct op een ER40-spantanghouder worden aangepast.**

**Toepassing:**

Voor kotters met schacht-Ø 16 mm en wisselplaathouders. Uit te breiden met adapter en wisselplaathouder tot Ø 152,1 mm. **Aanzetnauwkeurigheid van 0,01 mm / via nonius 0,002 mm in Ø.** Boorstangen met geschikte ISO-wisselplaat type **CC..0602**. Wisselplaathouders met geschikte ISO-wisselplaat type **CC..09T3**.

**Levering:**

1 Spindelkop: Nr. 237513 ER40

resp. 1 boorstang (max. uitdraailengte): Nr. 237630 boorstang Ø 9,75 – 20,1 mm (30 mm);

nr. 237634 boorstang Ø 19,75 – 30,1 mm (72 mm);

nr. 237640 boorstang Ø 29,75 – 48,1 mm (85 mm);

nr. 237642 boorstang Ø 47,75 – 88,1 mm (85 mm).

1 Wisselplaathouder: Nr. 237645 voor Ø 87,75 – 101,1 mm (met adapter nr. 237534 tot Ø 114,1 mm).

resp. 1 wisselplaat: Nr. 260052 maat CU7010 (of CC..0602 gebruiken);

nr. 260058 maat CU7010 (of CC..09T3 gebruiken).

**Reservedeel:**

Voor nr. 237630 – 237642: Wisselplaatschroef nr. 219830.

Voor nr. 237645; 237531; 237532: Wisselplaatschroef nr. 219805.

**Advies:**

Bij voorkeur met wisselplaten nr. 237695 – 237698.

**Opmerking:**

Wisselplaathouder 237531 voor uitbreiding naar Ø-bereik van 105,75– 119,1 mm (tot 132,1 met adapter 237534).

Wisselplaathouder 237532 voor uitbreiding naar Øbereik van 125,75– 139,1 mm (tot 152,1 met adapter 237534). Bij uitdraaicycclus op snijkantoriëntatie  $\pm 20^\circ$  letten!

## Technische beschrijving

Aansluiting	ER40
Inwendige koeling	ja
Producttype	Spindelgereedschap

## Accessoires

Verstelbare boorstang	237642
Wisselplaathouder	237645
SpindelkopØ 9,75 – 152,1 mm Aansluiting ER40	237513 ER40
Boorstang	237630
CC.T 09T304 Soort CU7010	260058 CU7010
Verstelbare boorstang	237640
CC.T 060204 Soort CU7010	260052 CU7010
Boorstang	237634
Set zonder opnameØ 9,75 – 101,1 mm	237539