

**Garant**
**eco-klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 25/16mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	251703 25/16
GTIN	4045197651006
Artikelklasse	21U

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

Met interne koelvloeistoftoevoer naar de snijkant. Door koeling met precisiesproeiers wordt de thermische belasting doelgericht en efficiënt gereduceerd, aangezien de koelvloeistofstraal optimaal tussen spaan en snijkant is afgesteld. Voor een hogere productiviteit, langere standtijd en grotere proceszekerheid.

**Opmerking:**

Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT eco-systeem-opnames nr. 317900 – 319886.

Inwendige koeling: ja

ISO-code houder: MVJNR/L 2525X16

geschikte wisselplaat: VN.. 1604..

Functiebreedte L<sub>4</sub>: 32 mm

Koplengte L<sub>1</sub>: 46 mm

Totale lengte L: 117,5 mm

Onderlegplaat: 259031 1

**Technische beschrijving**

geschikte wisselplaat	VN.. 1604..
Functiebreedte L <sub>4</sub>	32 mm
Spanklemstuk	259038 3
Onderlegplaat	259031 1
Schroef voor spanklemstuk	259021 2

Plaatafmeting	16 mm
Koplengte L <sub>1</sub>	46 mm
ISO-code houder	MVJNR/L 2525X16
Schroef voor onderlegplaat	259025 9
Schachtgrootte	25 mm
Totale lengte L	117,5 mm
Inzetsoort	links
Norm	DIN ISO 5610
Inwendige koeling	ja
Instelhoek κ	93 graden
Producttype	Klemdraaihouder

## Accessoires

PrecisionBit voor zeskant, schacht E 6,3 Zeskant 2 mm	674242 2
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500
Spanklemstuk Type 3	259038 3
Schroef voor spanklemstuk Type 2	259021 2
Schroef voor onderlegplaat Type 9	259025 9
Onderlegplaat Type 1	259031 1