

**KOMET® Unisix®-wisselplaat, BK2730, Aanduiding type W29: 42-200****Bestelgegevens**

Bestelnummer	237080 42-200
GTIN	4047109101050
Artikelklasse	24T

**Omschrijving****T.b.v. :**

Nr. 236650; 236660; 236685; 236686

**Opmerking:****De aangegeven toepassingsrichtwaarden gelden voor de KUB Trigon®.**

Type: RVS

ISO-code wisselplaat: WOEX 080404

Voeding f in staal < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,16 mm/omw,**Technische beschrijving**

Omschrijving	42-200
Voeding f in staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,16 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	WOEX 080404
Soort	BK2730
Type	RVS
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het boren

## Gebruikersgegevens

	<b>Geschiktheid</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-code</b>
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	160 m/min	M
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	80 m/min	S
nat maximaal	geschikt		