


**KOMET® Unisix®-wisselplaat, BK7710, Aanduiding type W29: 42-110****Bestelgegevens**

Bestelnummer	236980 42-110
GTIN	4047109085718
Artikelklasse	24T

**Omschrijving****T.b.v. :**

Nr. 236650; 236660; 236685; 236686

**Opmerking:****De aangegeven toepassingsrichtwaarden gelden voor de KUB Trigon®.**

Type: Alum.; CuZn

ISO-code wisselplaat: WOEX 080404

Voeding f in staal < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,16 mm/omw,**Technische beschrijving**

Omschrijving	42-110
Voeding f in staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,16 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	WOEX 080404
Soort	BK7710
Type	Alum.; CuZn
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het boren

## Gebruikersgegevens

	<b>Geschiktheid</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-code</b>
Alu kunststoffen	geschikt	600 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	300 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	250 m/min	N
CuZn	geschikt	300 m/min	N
Grafiet, GFK, CFK	beperkt geschikt	150 m/min	N
nat maximaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		