


Garant**Spindelkop Ø 9,75 – 320 mm, Aansluiting: SK40****Bestelgegevens**

Bestelnummer	237546 SK40
GTIN	4045197608536
Artikelklasse	29W

Omschrijving**Uitvoering:**

als Monoblock of met HW63 aansluiting. Met inwendige koelvloeistoefvoer.

Reservedeel:

Wisselplaatschroef nr. 219830.

Inwendige koeling: ja

Buiten-Ø D₁: 63 mm

Nuttige lengte L₁: 81 mm

Afkoppellengte A: 91 mm

Technische beschrijving

Aansluiting	SK40
Buiten-Ø D ₁	63 mm
Nuttige lengte L ₁	81 mm
Afkoppellengte A	91 mm
Inwendige koeling	ja
Producttype	Spindelgereedschap