

**DC.T 11T304, Soort: CA6525****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260490 CA6525
GTIN	4960664492046
Artikelklasse	25E

Omschrijving

DC.T 11T304 CA6525 Soort: CA6525

Spaanbreker: GK

Tolerantie: M

Snijdiepte a_p : 0,5 - 3 mmVoeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 50 - 140 m/min**Technische beschrijving**

Snijdiepte a_p	0,5 - 3 mm
Hoekradius	0,4 mm
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Hoofdtoepassing	M
Snedecondities	licht onderbroken
Spaanbreker	GK
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 140 m/min

Soort	CA6525
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DCMT 11T304
Aantal wisselingen/snijanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien