

**Garant****DC.T 11T308, Soort: HB7020**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	260464 HB7020
GTIN	4045197699732
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

DC.T 11T308 HB7020 Soort: HB7020  
Spaanbreker: SM  
Tolerantie: M  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Voeding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/omw,  
Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 120 - 350 m/min

## Technische beschrijving

Spaanbreker	SM
Snedeccondities	licht onderbroken
Hoekradius	0,8 mm
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	120 - 350 m/min
Hoofdtoepassing	P

Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Soort	HB7020
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DCMT 11T308
Aantal wisselingen/snijanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien