

Ronde hijsstrop, geel 3000 kg, Nuttige lengte: 2m**Bestelgegevens**

Bestelnummer	086260 2
GTIN	4049924500179
Artikelklasse	08Z

Omschrijving**Uitvoering:**

extreem sterke ronde hijsstropen (EN 1492-2) met naadloze en schuurbestendige enkele ommanteling.

Toepassing:

voor heffen en verplaatsen van onderdelen.

Opmerking:

Leverbaar tot de volgende heflasten: 150 t (polyester), 180 t (Dyneema).

Technische beschrijving

Omtreklengte	4 m
Nuttige lengte	2 m
Hijsstropbreedte	54 mm
Draaglast enkel direct WLL	3000 kg
Draaglast enkel vastgesnoerd WLL	2400 kg
Draaglast dubbel WLL tot 7°	6000 kg
Draaglast dubbel WLL 7° – 45°	4200 kg
Draaglast dubbel WLL 45° – 60°	3000 kg
Producttype	Ronde hijsstrop

