

**Accu-klopboorschroefmachine zonder accu, Type: 602360650****Bestelgegevens**

Bestelnummer	070122 602360650
GTIN	4061792188174
Artikelklasse	03D

Omschrijving**Uitvoering:****Accu-klopboorschroefmachine met borstelloze motor en drijfwerk met twee versnellingen.**

Kies uit een complete uitrusting met 2 accupacks, lader en een robuuste kunststof koffer, of de machine zonder accessoires in de doos als u al een paar accu's hebt. U kunt natuurlijk ook afzonderlijk accupacks en laders kopen.

Overigens krijgt u voor alle Metabo-accupacks een garantie van 3 jaar, ongeacht het aantal laadcycli.

Extra details zoals de heldere led-werklamp en de praktische riemhaak bieden nog meer comfort tijdens het werken.

Voordeel:**100 % compatibiliteit van de accu's – nu ook producentonafhankelijk.**

Alle 18V-apparaten en accupacks van de CAS-partners zijn 100% onderling compatibel. CAS staat voor 'Cordless Alliance System'.

Levering:

Inclusief snelspanboorkop en zonder accu, lader en transportkoffer.

Opmerking:

Bijbehorende accu's en laders vindt u onder nr. 073870 – 073890.

Technische beschrijving

Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Type CAS 18 V
Aantal inbegrepen accu's	0
Motortype	Borstelloos
Verpakking	Metabox
Maximale spiraalboor-Ø in beton	16 mm
Onbelast toerental	0 - 550

Onbelast toerental	0 - 2000
Accutype	Lithium-ion
Maximale spiraalboor-Ø in staal	13 mm
Fabrikantnummer	SB 18 LTX BL I
Typisch gebruik	Heavy Duty
Maximaal aantal slagen	38000 min ⁻¹
Accuspanning	18 V
Snelspanhouder spanbereik	1,5 mm
Gewicht zonder accu	2,5 kg
Maximale spiraalboor-Ø in hout	68 mm
Maximaal draaimoment hard	130 Nm
Maximaal draaimoment zacht	65 Nm
Producttype	Klopboorschroefmachine