



Accu-boorschroefmachine zonder accu, Type: 602358650



Bestelgegevens

Bestelnummer	070261 602358650
GTIN	4061792188136
Artikelklasse	03D

Omschrijving

Uitvoering:

Accu-boorschroefmachine met en zonder Metabo Quick-systeem.

Het **Quick-systeem bespaart veel tijd** bij het regelmatig wisselen tussen boren en schroeven. In een paar seconden wordt de boorhouder met boor vervangen door bithouders en bits, zonder gereedschap.

Kies uit een **complete uitrusting** met 2 accupacks, lader en een robuuste kunststof koffer, of de **machine zonder accessoires** in de doos als u al een paar accu's hebt. U kunt natuurlijk ook afzonderlijk accupacks en laders kopen. Overigens vallen alle Metabo-accu's onder **een garantie van 3 jaar**, ongeacht het aantal oplaadcycli.

Extra details zoals de heldere **led-werklamp** en de praktische **riemhaak** bieden nog meer comfort tijdens het werken.

Voordeel:

100 % compatibiliteit van de accu's – nu ook producentonafhankelijk.

Alle 18V-apparaten en accupacks van de CAS-partners zijn 100% onderling compatibel. CAS staat voor 'Cordless Alliance System'.

Levering:

Inclusief snelspanboorhouder, zonder accu en lader.

Opmerking:

Bijbehorende accu's en laders vindt u onder nr. 073870 – 073890.

Technische beschrijving

Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Type CAS 18 V
Accuspanning	18 V
Snelspanhouder spanbereik	1,5 - 13 mm
Aantal inbegrepen accu's	0
Motortype	Borstelloos
Maximale spiraalboor-Ø in staal	13 mm
Energievoorziening	Netvoeding
Gewicht zonder accu	1,7 kg
Fabrikantnummer	BS 18 LTX BL I
Maximaal draaimoment zacht	65 Nm
Accutype	Lithium-ion
Verpakking	Metabox
Maximale spiraalboor-Ø in hout	68 mm
Typisch gebruik	Heavy Duty
Maximaal draaimoment hard	130 Nm
Onbelast toerental	0 - 550 min ⁻¹
Onbelast toerental	0 - 2000 min ⁻¹
Producttype	Boorschroefmachine
USP1	18V
USP2	Borstelloze motor, zonder accu, snelspanhouder-spanbereik 1,5-13