


Garant**Snijplaat houder radiaal Heavy-Duty, links, Plaatafmeting: 10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	274139 10
GTIN	4067263118565
Artikelklasse	21U

Omschrijving**Uitvoering:**

Modulair kopieerdraaigereedschap voor snijdieptes tot 70 mm.

Toepassing:

In combinatie met klemhouder nr. 274004 of als alternatief met adapter nr. 274003 en geschikte basishouder voor steekzwaarden.

Let op:

Zonder montageschroeven (worden met de houders meegeleverd).

Technische beschrijving

Wisselplaatschroevenset	269028 1
Schroef voor onderlegplaat	269013 2
geschikte wisselplaat	RC.X 1003
Onderlegplaat	269005 11
t_{\max}	60 mm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
axiaal insteken mogelijk	nee
Producttype	Steekzwaard

