

Garant**GARANT Power Drill wisselplaat-volboor Combischacht, 5×D, Ø DC m7: 20mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	234015 20
GTIN	4045197697110
Artikelklasse	21S

Omschrijving**Uitvoering:**

De gedraaide koelkanalen zorgen voor maximale stabiliteit aangezien de boorkern niet wordt verzwakt.

Boringtolerantie: -0,1 / +0,35 mm

Omschrijving:

Voor zeer hoge prestaties en maatvastheid. Ook bij moeilijke boorsituaties tot 5×D.

Toepassing:

Met wisselplaten nr. 234030 - 234098.

Toepassing promotietekst:

Met wisselplaten nr. GG2340 - GG2389.

T.b.v.:

Wisselplaten SOGX 070306.

Advies:

Bij het aanboren de voeding tot 70% reduceren.

Opmerking:

Verdere tussenmaten in 1/10-afmetingen op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

ISO-code wisselplaat	SOGX 070306
Schacht-Ø D _s	25 mm
Aantal snijkanten Z	1
Wisselplaatschroevenset	239700 6IP1 (1,0 Nm)
Nuttige lengte L ₁	100 mm

Schachtlengte L_s	56 mm
Serie	POWER DRILL
Nominale $\varnothing D$	20
Maximale verstelgrens V_{max}	0,25 mm
Afkoppellengte L_A	118 mm
Wisselplaat-soort voor inwendige snijkant	HB6535
Wisselplaat-soort voor inwendige snijkant	HB6640
Wisselplaat-soort voor inwendige snijkant	HB630
Wisselplaat-soort voor inwendige snijkant	HB6810
Boordiepte voor wisselplaatboor tot	5×D
Schacht	ISO 9766
Boortoepassing	beperkt centreerboren
Boortoepassing	afgerond beperkt
Boortoepassing	beperkt dwarsboren
Boortoepassing	beperkt pakketboren
Boortoepassing	beperkt schuine uittrede
Boortoepassing	beperkt schuin aanboren
Inwendige koeling	ja
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Wisselplaatboor

Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 1,0 Nm	211750 1,0
Torx Plus®-klemmschroevenset 10-delig Aandrijving 6IP1	239700 6IP1
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 6IP	674252 6IP