

Garant**Precisie-kotterkop HW, Aansluiting: HW50****Bestelgegevens**

Bestelnummer	237600 HW50
GTIN	4045197675972
Artikelklasse	29W

Omschrijving**Uitvoering:****Aanzetnauwkeurigheid 0,002 mm in Ø via nonius.****Toepassing:**

Bij voorkeur met wisselplaat nr. 237695 – 237698.

Met opname nr. 237651 – 237656.

Opmerking:

Wisselplaathouder 237604 5 voor uitbreiding naar Ø-bereik van 84,9 tot 105,1.

Wisselplaathouder 237604 5 voor uitbreiding naar Ø-bereik van 104,9 tot 134,1.

Wisselplaathouder 237604 5 voor uitbreiding naar Ø-bereik van 104,9 tot 134,1.

Technische beschrijving

Aansluiting	HW50
Nuttige lengte L ₁	90 mm
geschikte wisselplaat	CC..09T3..
Wisselplaatschroef	237606 Maat 2
Spindelbereik-Ø	66,9 - 87,1 mm
Inwendige koeling	ja
Producttype	Spindelgereedschap

