

**Garant****GARANT Power Drill wisselplaat-volboor Combischacht, 5×D, Ø DC m7: 31mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	234015 31
GTIN	4045197697332
Artikelklasse	21S

**Omschrijving****Uitvoering:**

De gedraaide koelkanalen zorgen voor maximale stabiliteit aangezien de boorkern niet wordt verzwakt.

**Boringtolerantie:** -0,1 / +0,35 mm

**Omschrijving:**

Voor zeer hoge prestaties en maatvastheid. Ook bij moeilijke boorsituaties tot 5×D.

**Toepassing:**

Met wisselplaten nr. 234030 - 234098.

**Toepassing promotietekst:**

Met wisselplaten nr. GG2340 - GG2389.

**T.b.v.:**

Wisselplaten SOGX 100408.

**Advies:**

**Bij het aanboren** de voeding tot 70% reduceren.

**Opmerking:**

Verdere tussenmaten in 1/10-afmetingen op aanvraag leverbaar.

**Technische beschrijving**

Nuttige lengte L <sub>1</sub>	155 mm
ISO-code wisselplaat	SOGX 100408
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	40 mm
Aantal snijkanten Z	1
Wisselplaatschroevenset	239700 10IP (2,8 Nm)

Schachtlengte $L_s$	68 mm
Serie	POWER DRILL
Nominale $\varnothing D$	31
voor inch- $\varnothing$	1 7/32 inch
Maximale verstelgrens $V_{max}$	0,25 mm
Afkoppellengte $L_A$	179 mm
Wisselplaat-soort voor inwendige snijkant	HB6535
Wisselplaat-soort voor inwendige snijkant	HB6640
Wisselplaat-soort voor inwendige snijkant	HB630
Wisselplaat-soort voor inwendige snijkant	HB6810
Boordiepte voor wisselplaatboor tot	5xD
Schacht	ISO 9766
Boortoepassing	beperkt centreerboren
Boortoepassing	afgerond beperkt
Boortoepassing	beperkt dwarsboren
Boortoepassing	beperkt pakketboren
Boortoepassing	beperkt schuine uittrede
Boortoepassing	beperkt schuin aanboren
Inwendige koeling	ja
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Wisselplaatboor

## Accessoires

Torx Plus®-klemschroevenset 10-delig Aandrijving 10IP	239700 10IP
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 10IP	674252 10IP
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 2,8 Nm	211750 2,8