

Garant
Spindelkop Ø 9,75 – 88,1 mm, Aansluiting: BT40

Bestelgegevens

Bestelnummer	237591 BT40
GTIN	4045197608468
Artikelklasse	29W

Omschrijving
Uitvoering:

als Monoblock of met HW63 aansluiting. Met inwendige koelvloeistoefoevoer. Compacte constructie.

Toepassing:

Voor kotters met schacht-Ø 16 mm en precisie-kotterkopbruggen. Met ISO-wisselplaten type CC..0602...

Advies:

Bij voorkeur met wisselplaten nr. 237695 en nr. 237696.

Inwendige koeling: ja

Buiten-Ø D₁: 55 mm

Nuttige lengte L₁: 63 mm

Afkoppellengte A: 90 mm

Technische beschrijving

Buiten-Ø D ₁	55 mm
Aansluiting	BT40
Nuttige lengte L ₁	63 mm
Afkoppellengte A	90 mm
Inwendige koeling	ja
Producttype	Spindelgereedschap

