

**Garant**
**Spindelkop Ø 9,75 – 88,1 mm, Aansluiting: HSK63**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	237591 HSK63
GTIN	4045197608475
Artikelklasse	29W

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

als Monoblock of met HW63 aansluiting. Met inwendige koelvloeistoftoevoer. Compacte constructie.

**Toepassing:**

Voor kotterstalen met schacht-Ø 16 mm en precisie-kotterkopbruggen. Met ISO-wisselplaten type CC..0602...

**Advies:**

Bij voorkeur met wisselplaten nr. 237695 en nr. 237696.

Inwendige koeling: ja

Buiten-Ø D<sub>1</sub>: 55 mm

Nuttige lengte L<sub>1</sub>: 72 mm

Afkoppellengte A: 95 mm

**Technische beschrijving**

Nuttige lengte L <sub>1</sub>	72 mm
Buiten-Ø D <sub>1</sub>	55 mm
Aansluiting	HSK63
Afkoppellengte A	95 mm
Inwendige koeling	ja
Producttype	Spindelgereedschap

