

**Garant****Precisie-kotterset Ø 9,75 – 30,1 mm, Aansluiting: SK40****Bestelgegevens**

Bestelnummer	237581 SK40
GTIN	4045197607775
Artikelklasse	29W

**Omschrijving****Uitvoering:**

Met spindelkop nr. 237591, boorstangen en toebehoren in koffer. **Instelnauwkeurigheid 0,01 mm per maatstreepje / via nonius 0,002 mm in Ø.**

Ø-Instelling met uiterst geringe omkeerspel.

**Voor Ø 9,75 – 30,1 mm**

**Toepassing:**

Voor kotterstalen met schacht-Ø 16 mm en precisie-kotterkopbruggen. Met ISO-wisselplaten **type CC..0602...**

**Levering:**

1 Spindelkop: Nr. 237591 SK40

resp. 1 boorstang (max. uitdraailengte): Nr. 237630 Ø 9,75 – 15,1 mm (30 mm); nr. 237632 Ø 14,75 – 20,1 mm (51 mm);

nr. 237634 Ø 19,75 – 25,1 mm (72 mm); nr. 237636 Ø 24,75 – 30,1 mm (82 mm).

1 Wisselplaathouder voor brug: Nr. 237564 06

1 Wisselplaat: Nr. 260052 gr. CU7010 (CCMT 060204)

**Reservedeel:**

Wisselplaatschroef nr. 219830.

**Advies:**

Bij voorkeur met wisselplaten nr. 237695 en nr. 237696.

---

## Technische beschrijving

Aansluiting	SK40
Inwendige koeling	ja
Producttype	Spindelgereedschap

---

## Accessoires

Boorstang	237630
Boorstang	237634
SpindelkopØ 9,75 – 88,1 mm Aansluiting SK40	237591 SK40
CC.T 060204 Soort CU7010	260052 CU7010
Set zonder opnameØ 9,75 – 164 mm	237598