

Garant**Snij-inzetdeel, Ø: 2,2mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	237621 2,2
GTIN	4045197681454
Artikelklasse	29W

Omschrijving**Toepassing:**

Voor micro-uitdraaikoppen. **Schacht-Ø 4 mm** voor directe opname in de kop nr. 237490 en 237493.

Technische beschrijving

Spindelbereik-Ø	2,2 - 3,3 mm
Schacht-Ø	4 mm
Ø	2,2 mm
Lengte L	6 mm
Producttype	Spindelgereedschap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	240 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	240 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	240 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	180 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	210 m/min	P

Staal < 900 N/mm ²	geschikt	170 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	100 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	90 m/min	P
Staal < 55 HRC	geschikt	80 m/min	H
Staal < 60 HRC	geschikt	70 m/min	H
Staal < 67 HRC	geschikt	60 m/min	H
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	110 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	90 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	geschikt	40 m/min	S
GG(G)	geschikt	150 m/min	K
CuZn	geschikt	290 m/min	N
Grafiet, GFK, CFK	geschikt	100 m/min	N
Uni	geschikt		
Olie	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		