

**CNGA 120404, KBN25M, Type: MEW****Bestelgegevens**

Bestelnummer	255609 MEW
GTIN	4960664507122
Artikelklasse	25H

**Omschrijving****Uitvoering:**

**MEGACOAT**-gecoate CBN-wisselplaten. MultiEdge Wiper; 2 snijkanten per wisselplaat met Wiper-geometrie.

Soort: KBN25M

Snijkantuitvoering: MEW

Snijdiepte  $a_p$ : 0,05 - 0,2 mm

Voeding  $f$ : 0,15 - 0,3 mm/omw,

Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 120 - 200 m/min

**Technische beschrijving**

Snijkantuitvoering	MEW
Snijdiepte $a_p$	0,05 - 0,2 mm
Snedecondities	sterk onderbroken
Hoekradius	0,4 mm
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	120 - 200 m/min

Voeding f	0,15 - 0,3 mm/omw,
Soort	KBN25M
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	CBN
ISO-code wisselplaat	CNGA 120404
Aantal wisselingen/snijanten	2
Productnaamattribuut	KBN25M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

### Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
Continu	beperkt geschikt		
Onregelmatig	geschikt		
Onderbroken	beperkt geschikt		
droog	geschikt		